

Clear Dry HDP Plus

Auto-séchant

Doser Clear Dry HDP Plus dans l'eau de rincage du lave-vaisselle au moyen d'un doseur pour autoséchant. La quantité dosée dépend dans chaque cas de la nature de l'eau, du type de machine, du genre de vaisselle etc.

- Convient seulement aux lave-vaisselle ayant un système de rinçage et de dosage résistant aux acides
- Sécurité Rehausse l'éclat, pH acide
- Efficacité Freine la formation de dépôts calcaires, résistant à l'eau dure



Mode d'emploi









Dosage indicatif

0,2 - 1,0 g/l d'eau de rinçage



Votre spécialiste Ecolab installera le système et le règlera suivant vos spécifications de laverie.

- Consulter l'étiquette et le plan d'hygiène pour un mode d'emploi
- Toujours porter des vêtements bienadaptés en utilisant le produit.
- Quand l'alarme sonne, arrêter la machine.
- Enlever prudemment la lance. Ouvrir le nouveau bidon, puis insérer la
- 5. Au cas où l'alarme vidange n'est pas installé, contrôler le niveau du détergent régulièrement et changer les bidons si nécessaire.



Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel! Pour obtenir le plus bel éclat possible et le meilleur résultat de séchage, utilisez Clear Dry HDP Plus seulement avec un détergent Ecolab.

Attaque les métaux non ferreux. Ne convient pas aux articles en polycar-

Ne pas mélanger à d'autres produits! Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine

Valeur pH (conc.)



Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 40°C.

Unité de vente

2 x 5 l Bidon 20 kg Bidon 200 kg Fût

9051130 9067500 9067510

EAR DRY HDP PLUS/P/12NOV14/CHF